

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



1.6mm CA Corning® Varioptio® Variable Focus Liquid Lens Development Kit (Included Electronics)



+1

Produkt #17-124 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€543,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€543,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
7.00 (packaged lens, 6.20 bare lens)

Beschichtung:
VS

Typ:
Development Kit

Freie Apertur CA (mm): 1.6
Inhalt des Sets: Corning® Varioptic® A-16F0 Lens (without cable) A-16F0-P12 Lens (with straight flex cable) Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC) USB-MFlexiboard (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) M4 thread holder for lens Straight Flex Cable FPC-A-12 Control Software Documentation Package
Fokusbereich: -5 to +15 diopter
Modellnummer: D-A-16F0
Betriebstemperatur (°C): -20 to +60
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Dicke (mm): 3.00 (packaged lens, 1.85 bare lens)
Transmission (%): 97 @ 587nm
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: 20nm
Typische Anwendungen: Ultra-compact cameras such as barcode engines & industrial and medical endoscopes

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen