

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 16 mm



16mm Focal Length, #86-571



Produkt #86-571 Lagernd

- 1 +

€725,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€725,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
65.40

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
49.4mm - 22.1°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

67.5mm - 30.4°
Filtergewinde: M46 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 48
Außendurchmesser (mm): 48
Gewicht (g): 175
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 36.9mm - 16.6°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 101.4mm - 43.2°
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0354
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 113.4mm - 47.6°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 113.4mm - 47.6°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 55.7mm - 24.8°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 44.7mm - 20.0°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 16.00
Vergrößerung PMAQ: 0.131
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 27.04
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 27.6mm - 12.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 40.34
Hauptebene Bildseite (mm): -18.60
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 112.4mm - 47.2° Vertical: 82.7mm - 36° Diagonal: 144.7mm - 58.1°
Maximale Verzeichnung (%): -3.75
Maximale Länge (mm): 60.4
Minimale Länge (mm): 58
Position Austrittspupille (mm): -87.31
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
