


Replizierter hohler Retroreflektor, blankes Gold, 19,1 mm Durchm., 5 Winkelsekunden



Replicated Hollow Metal Retroreflectors

Produkt #15-899 3-4 TAGE



1



€480,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€480,00

Stk. 10+

€432,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogensekunde):
5

Freie Apertur CA (mm):
16.51

Beschichtung:
Bare Gold

Durchmesser (mm): 19.10
Substrat: ☐ Aluminum
Höhe (mm): 26.17
Oberflächenqualität: 60-40
Gewinde: 10-24
Typ: Retroreflector
Toleranz Größe (mm): +0.025/-0.051
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >94% @ 700 - 800nm R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2 - 12µm
Strahlablenkung (°): 180
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 12000
Art: Standard Profile

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen