

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

DPSS-Punktlaser, 1 mW, 1064 nm



DPSS Pointing Lasers

Produkt #37-041 3-4 TAGE



1



€325,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€325,00

Stk. 10+

€293,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
23 to 27

Betriebsspannung (V):
5.0

Ausgangsleistung (mW):
1

Mode: TEM ₀₀
Wellenlänge (nm): 1,064.00 ±1
Wellenlängentoleranz (nm): ±1
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Modulationsfrequenz (kHz): 0 - 10
Hinweis: Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
Strahldurchmesser (mm): 1.0 Typical
Strahldivergenz (mrad): <1 Typical
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Infrared
Länge (mm): 90.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform