

Laserdiode für Justagearbeiten, 1 mW, 635 nm



Red and IR Alignment Laser Diode

Produkt #37-029 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€123,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€123,00

Stk. 10+

€108,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50

Betriebsspannung (V):
5

Ausgangsleistung (mW):

1

Wellenlänge (nm):

635.00

Wellenlängentoleranz (nm):

±5

Stromversorgung:

Power Supply Required and Sold Separately.

USA: [#83-855](#)Europe: [#83-855](#)Japan: [#13-640](#)Korea: [#33-770](#)China: [#83-855](#)**Modulationsfrequenz (kHz):**

0 - 10

Strahldurchmesser (mm):

3 x1 Typical

Strahldivergenz (mrad):

Major Axis: 0.6

Minor Axis: 0.2

CDRH-Laserklasse:

IIIa

Farbe:

Red

Länge (mm):

36.00

Konformität mit Standards**RoHS 2015:**[Konform](#)**Konformitätszertifikat:**[Anzeigen](#)**Reach 233:**[Konform](#)