

TECHSPEC® Oberflächenspiegel, 20 mm x 20 mm, Silber, 4-6λ



Produkt #89-480 3-4 TAGE

- 1 + **€31,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€31,50
Stk. 6+
€23,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität:
60-40

Größe (mm):

20.0 x 20.0
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 19.00 x 19.00
Kanten: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Dicke (mm): 3.00
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Länge (mm): 20.00
Breite (mm): 20.00
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform