

TECHSPEC® Oberflächenspiegel, 200 x 200 mm, Enhanced Aluminium, 4-6λ



Produkt #19-352 Lagernd

1 €116,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€116,00
Stk. 6+
€90,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität:
60-40

Größe (mm):

200.00 x 200.00 +0.00/-0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 180.00 x 180.00
Kanten: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Dicke (mm): 3.00 (nominal)
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Länge (mm): 200.00
Breite (mm): 200.00
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform