

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



16mm UCi Series Fixed Focal Length Lens



Produkt **#33-887** 3-4TAGE



1



€235,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€235,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
26.70

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
83.2mm - 22.5°

Filtergewinde:

M18 x 0.50 (Male)
Max. Durchmesser (mm): 18
Außendurchmesser (mm): 25.00
Gewicht (g): 13
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 62.4mm - 17.0°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0047
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 98.5mm - 25.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 93.6mm - 25.3°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 75.4mm - 20.5°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 16.00
Vergrößerung PMAG: 0.077
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/8.0
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 10.68
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 46.8mm - 12.8°
Hauptebene Objektseite (mm): 20.18
Hauptebene Bildseite (mm): -6.67
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 93.6mm - 25.3° Vertical: 70.2mm - 19.1° Diagonal: 117mm - 31.3°
Maximale Verzeichnung (%): -0.53
Maximale Länge (mm): 25.5
Position Austrittspupille (mm): -29.94
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

