

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #15-027

3-4 TAGE

-

1

+

€3.850,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€3.850,00

Stk. 6+

€3.080,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
200.00 +0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
300.00 @587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.33

Hinterer Brennweite BFL (mm): 272.57
Substrat: ☐ N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 170
Randdicke ET (mm): 7.82
Mittendicke CT (mm): 41.60 ±0.1
Blende: 1.5
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 3.33

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen