

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #19-351 3-4 TAGE

- 1 + €116,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€116,00

Stk. 6+

€90,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
200.00 +0.00/-0.25

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität:

60-40
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥95% @450 - 650nm @45°
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 180.00
Kanten: Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
Dicke (mm): 3.00 (nominal)
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.2 J/cm ² @532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform