

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 18 mm Durchm. x 13,5 mm BW, NIR-I-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-888 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

1

€56,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€56,00

Stk. 11+

€49,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
18.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
13.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.67
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.60
Substrat: ☐ Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 14.40
Randdicke ET (mm): 2.2
Mittendicke CT (mm): 7.40 ±0.20
Blende: 0.75
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 18.0
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform