

TECHSPEC® Telezentrisches SilverTL™ Objektiv, 2,0X



2.0X Magnification



Produkt #58-431 Lagernd



1



€1.125,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.125,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
141.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.2mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
4.4mm

Filtergewinde:

M43 x 0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 45.00
Gewicht (g): 280
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 2.4mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.164
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±3
Produktnr. Halterung: #56-870 Sold Separately
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Hinweis: SilverTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.075
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.040
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 2X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 75.00
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Aufbau: Anodized Aluminum
Tiefenschärfe (mm): ±0.13 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 4.4 x 3.3
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen