

# ZEISS A-Plan Objektiv, 20X

Mehr Produkte von [ZEISS](#)



ZEISS A-Plan Objectives



Produkt **#13-817** [KONTAKT](#)

- 1 + **€323,00**

+ WARENKORB

|         |
|---------|
| Stk. 1+ |
| €323,00 |

|                                 |
|---------------------------------|
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Kompatible Deckglasdicke (mm):  
0.17

Bildfeld (mm):  
1.15

Brennweite BW (mm):  
8.20

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modellnummer:</b><br>421050-9900-000                                             |
| <b>Länge ohne Gewinde (mm):</b><br>44.40                                            |
| <b>Vergrößerung:</b><br>20X                                                         |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>30                                                 |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.45                                               |
| <b>Gewinde:</b><br>M27 x0.75                                                        |
| <b>Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):</b><br>Focal Length: 164.50mm             |
| <b>Typ:</b><br>Microscope Objective                                                 |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Fluorescence, BrightField, Polarization-Optical DIC |
| <b>Auflösung (µm):</b><br>0.61                                                      |
| <b>Schärfentiefe (µm):</b><br>1.36                                                  |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>+10 to +40                                       |
| <b>Feuchtigkeit bei Einsatz:</b><br>75% at 35°C                                     |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>0.46                                                 |
| <b>Gewicht (g):</b><br>130                                                          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>480 - 650                                       |
| <b>Art:</b><br>Infinity Corrected                                                   |
| <b>Hersteller:</b><br>ZEISS                                                         |
| <b>Feldzahl:</b><br>23                                                              |
| <b>Parfokallänge (mm):</b><br>45.06                                                 |
| <b>Immersionsflüssigkeit:</b><br>N/A                                                |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |