

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 19,1 mm Durchm., 266 nm, 0-45°,



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #38-834 3-4 TAGE



1



€156,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€156,00

Stk. 6+

€137,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 90
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 266nm
Wellenlängenbereich (nm) : 263 - 268
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (266nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 266
Durchmesser (mm) : 19.10 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°) : 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 2 J/cm² @ 266nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen