


TECHSPEC® Laserspiegelsubstrat, 19,1 x 12,7 mm



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Produkt #37-727 3-4 Tage

1 €89,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€89,00

Stk. 11+

€80,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror Substrate

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Beschichtung: Uncoated
Größe (mm): 19.1 x 12.7 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 211: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen