

TECHSPEC® Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien, 19,1 mm Durchm., 1064 nm



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Produkt #39-015 3-4 TAGE



1



€142,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€142,50

Stk. 6+

€128,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):  
0 ±5

Freie Apertur (%):  
90

Beschichtung:  
Laser V-Coat (1064nm)

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Beschichtungsspezifikation:</div><div>R<sub>abs</sub> &lt;0.25% @ 1064nm</div></div>                                |
| <div><div>Designwellenlänge DWL (nm):</div><div>1064</div></div>                                                              |
| <div><div>Durchmesser (mm):</div><div>19.10 +0.00/-0.10</div></div>                                                           |
| <div><div>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</div><div>1.458</div></div>                                                           |
| <div><div>Parallelität (Bogenminuten):</div><div>&lt;3</div></div>                                                            |
| <div><div>Substrat: <div><div></div></div></div><div><a href="#">Fused Silica</a> (Coming 7980)</div></div>                   |
| <div><div>Oberflächenebenheit (P-V):</div><div>N10</div></div>                                                                |
| <div><div>Oberflächenqualität:</div><div>10-5</div></div>                                                                     |
| <div><div>Dicke (mm):</div><div>6.35 ±0.20</div></div>                                                                        |
| <div><div>Typ:</div><div>Beam Sampler</div></div>                                                                             |
| <div><div>Zerstörschwelle, laut Design: <div><div></div></div></div><div>15 J/cm<sup>2</sup> @ 1064nm, 20ns, 20Hz</div></div> |

### Konformität mit Standards

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>RoHS 2015:</div><div><a href="#">Konform</a></div></div>               |
| <div><div>Reach 209:</div><div><a href="#">Konform</a></div></div>               |
| <div><div>Konformitätszertifikat:</div><div><a href="#">Anzeigen</a></div></div> |