

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Aspherically Contoured Fresnel Lenses

Produkt **#13-457** □ Lagernd

-

1

+

€69,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€69,50

Stk. 11+

€60,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00

Substrat: ☐
Acrylic

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100
Mittendicke CT (Zoll): 0.08
Toleranz Größe (Zoll): ±0.05
Größe (Zoll): 1.96 x 1.96
Größe (mm): 50.0 x 50.0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 0.39
Linien pro Zoll: 250
Brechungsindex n_d: 1.49
Betriebstemperatur (°C): 80 (Maximum)
Toleranz Dicke (%): ±40
Transmission (%): 85 (Typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen