

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 2,0 mm D. x 1,5 mm BW, VIS-NIR-beschichtet



Produkt #65-296 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €78,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€78,00
Stk. 10+
€70,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
2.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

1.50 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 1.07
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-LASF9
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45, typical
Mittendicke CT (mm): 0.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 0.32
Radius R₁ (mm): 1.28
Freie Apertur CA (mm): 1.5
Blende: 0.75
Numerische Apertur NA: 0.67
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform