

DPSS-Punktlaser, 1 mW, 532 nm



DPSS Pointing Lasers

Produkt #37-026 3-4 TAGE

- 1 + **€325,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€325,00
Stk. 10+
€293,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
23 to 27

Betriebsspannung (V):
5.0

Ausgangsleistung (mW):
1

Mode: TEM ₀₀
Wellenlänge (nm): 532.00 ±1
Wellenlängentoleranz (nm): ±1
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Modulationsfrequenz (kHz): 0 - 10
Hinweis: Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
Strahldurchmesser (mm): 1.0 Typical
Strahldivergenz (mrad): <1 Typical
CDRH-Laserklasse: IIIa
Farbe: Green
Länge (mm): 90.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform