

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT



#17-077, 1mm Dia., Four-Element Segmented InGaAs Photodiode

Produkt #17-077 KONTAKT



1



€285,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€285,00

Stk. 5+

€255,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +75

Aktive Fläche (mm):
1 Dia.

Lagerungstemperatur (°C):
-55 to +125

Empfindlichkeit bei 1310 nm (AW): 0.85 minimum / 0.9 typical
Empfindlichkeit bei 1550 nm (AW): 0.9 minimum / 0.95 typical
Anstiegs-/Abfallzeit @ V_R=5V (ns): 3 (typical)
Kapazität @ V_R=5V (pF): 25
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz^{1/2}): 1.20 x 10 ⁻¹⁴ @ 1550nm
Max. Sperrspannung (V): 15
Stecker: TO-5
Dunkelstrom @ V_R=5V (nA): Maximum: 15 Typical: 0.5
Segmentabstand (mm): 0.045

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen