

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 20 mm Durchm. x 16,4 mm BW, MgF₂-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-679 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

1 €50,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€50,00

Stk. 11+
€44,10

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
20.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
16.40 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.61
Hintere Brennweite BFL (mm): 11.30
Substrat:  Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 18.00
Randdicke ET (mm): 1.5
Mittendicke CT (mm): 6.40 ±0.20
Blende: 0.82
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 20.0
Radius R₂ (mm): 44.97
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform