

TECHSPEC® 1mm, Aluminium Beschichtung, rechtwinkliges Prisma aus N-BK7



N-BK7 Right Angle Prisms

Produkt #86-621 Lagernd

1

€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€88,00

Stk. 6+

€79,20

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Aluminum with protective overcoat

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität:
20-10

Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 1.40
Länge Katheten (mm): 1.00
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen