

UV/VIS-Faser, 200 µm, 0,22 NA, 10 m Länge



Produkt #57-068 3-4 TAGE

- 1 + **€80,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€80,00
Stk. 5+
€71,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Akzeptanzwinkel (°): 25.4
Material Hülle: Polyimide
Manteldurchmesser (µm):

220 ±4
Beschichtung: UV/MS
Min. Biegehalbmesser (mm): 44/22 (Continuous/Momentary)
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Länge (m): 10.00
Numerische Apertur NA: 0.22
Betriebstemperatur (°C): -190 to +390
Außendurchmesser (µm): 239 ±5
Kerndurchmesser (µm): 200 ±4
Brechungsindex Kern n_d: 1.457
Brechungsindex Mantel n_d: 1.439
Wellenlängenbereich (nm): 190 - 1250
Toleranz Numerische Apertur (NA): ±0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen