

TECHSPEC® NIR-Asphäre, 20 mm Durchm., 0,56 NA, beschichtet für 350-700 nm



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #16-271 3-4 Tage

Andere Beschichtungen



1



€255,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€255,00

Stk. 6+

€204,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
17.99 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.56
Hinterer Brennweite BFL (mm): 14.00
Substrat: S-LAH64
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: VIS+ (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: Ravg < 0.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI Rabs < 1.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 18
Randdicke ET (mm): 3.37
Mittendicke CT (mm): 7.10 ±0.10
Blende: 0.90
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 55.59

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen