

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #16-283 3-4 TAGE

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€255,00

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| + WARENKORB                                                |         |
| Stk. 1-5                                                   | €255,00 |
| Stk. 6+                                                    | €204,00 |
| Mengenrabatte                                              |         |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a>                            |         |
| ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben |         |

|                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Downloadbereich                                 |  |
| Durchmesser (mm):<br>20.00 +0.00/-0.10          |                                                                                       |
| Effektive Brennweite EFL (mm):<br>17.99 @ 780nm |                                                                                       |
| Numerische Apertur NA:                          |                                                                                       |

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.56                                                                                                                                               |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>14.00                                                                                                       |
| <b>Substrat:</b> <a href="#">S-LAH64</a>                                                                                                           |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm):</b><br>780                                                                                                      |
| <b>Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:</b><br>1.2λ                                                                                          |
| <b>Beschichtung:</b><br>NIR+ (600-1050nm)                                                                                                          |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> < 0.5% @ 600 - 1050nm @ 0° ±30° AOI<br>R <sub>abs</sub> < 1.5% @ 600 - 1050nm @ 0° ±30° AOI |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><3                                                                                                           |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                                                                               |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>18                                                                                                                |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>3.37                                                                                                                  |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>7.10 ±0.10                                                                                                          |
| <b>Blende:</b><br>0.90                                                                                                                             |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                         |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                                                                                                          |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                                                                                                                       |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>600 - 1050                                                                                                     |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                                                                                           |
| <b>Dioptrie:</b><br>55.59                                                                                                                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |