

TECHSPEC® Präzisionsasphäre, 20 mm D., 0,66 NA, NIR-beschichtet



Produkt #66-329 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€265,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€265,00

Stk. 6+

€212,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.66
Hintere Brennweite BFL (mm): 9.16
Substrat: L-BAL35
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 18
Randdicke ET (mm): 3.05
Mittendicke CT (mm): 9.60 ±0.1
Blende: 0.75
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm): 200
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 66.67

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform