


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#63-615-INK** 3-4 TAGE  
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

**€54,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€54,00

Stk. 10+

€48,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
20.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.86                                                                                              |
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>25.00                                                     |
| <b>Beschichtung:</b><br>VS 0° (425-675nm)                                                          |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm                         |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-SF11</a>                                |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                               |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                                             |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                                   |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                                           |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                         |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>4.00                                                                |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.10                                                   |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.35                                                                  |
| <b>Radius R<sub>1</sub>=R<sub>2</sub> (mm):</b><br>38.34                                           |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>19.00                                                             |
| <b>Blende:</b><br>1.25                                                                             |
| <b>Designwellenlänge Brennweite (nm):</b><br>587.6                                                 |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                                              |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.40                                                              |
| <b>Typ:</b><br>Double-Convex Lens                                                                  |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>425 - 675                                                      |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |