

TECHSPEC® Präzise Asphäre, 20 mm Durchm., 0,80 numerische Apertur, unbeschichtet



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #37-423 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€380,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€380,00

Stk. 6+

€304,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
20.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):  
12.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:  
0.80

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinterer Brennweite BFL (mm):</b><br>6.68                                                                                |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">N-SF6</a> |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm):</b><br>587.6                                                                             |
| <b>Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:</b><br>0.4λ                                                                   |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                            |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                                                                    |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                                                        |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>18.00                                                                                      |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>5.01                                                                                           |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>10.50 ±0.10                                                                                  |
| <b>Blende:</b><br>0.63                                                                                                      |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                  |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                                                                                   |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                                                                                                |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>390 - 2500                                                                              |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                                                                    |
| <b>Dioptrie:</b><br>80.00                                                                                                   |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |