

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #49-348 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€104,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€104,00

Stk. 6+

€83,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

30.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 24.70
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 19.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 10.16 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 8.40 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 1.76 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 21.41
Radius R₂ (mm) : -13.75
Radius R₃ (mm) : -105.58
Randdicke ET (mm) : 7.21
Substrat : S-BAH11 / N-SF10
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 1.5
Numerische Apertur NA : 0.33
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen