

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 2 mm D. x 4 mm BW, unbeschichtet



Produkt #65-256 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + €64,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€64,00
Stk. 10+
€57,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
2.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

4.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 3.57
Beschichtung: Uncoated
Substrat: 
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45, typical
Mittendicke CT (mm): 0.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 0.65
Radius R₁ (mm): 3.40
Freie Apertur CA (mm): 1.5
Blende: 2
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 380 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen