



SCHOTT ZERODUR® $\lambda/10$ -Spiegel, 20 mm Durchm., Enhanced-Aluminium-Beschichtung



Produkt **#39-850** 3-4TAGE

- 1 + **€101,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€101,00

Stk. 6+
€81,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: ☐

ZERODUR®	
Rückseite:	Commercial Polish
Oberflächenqualität:	20-10
Beschichtungsspezifikation:	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Beschichtung:	Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung:	Metal
Fase:	Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):	90
Kanten:	Ground
Parallelität (Bogensekunden):	30
Dicke (mm):	3.00 ±0.20
Typ:	Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm):	450 - 650
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):	0.1
Zerstörschwelle, Referenz:	0.2 J/cm ² @532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 235:	Konform