

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#39-864** Lagernd

- 1 +

€132,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€132,00

Stk. 6+

€105,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Substrat: ☐

ZERODUR®	
Rückseite: Commercial Polish	
Oberflächenqualität: 20-10	
Beschichtungsspezifikation: R_{avg} >96% @ 700 - 2000nm R_{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)	
Art der Beschichtung: Metal	
Fase: Protective bevel as needed	
Freie Apertur (%): 90	
Kanten: Ground	
Parallelität (Bogensekunden): 30	
Dicke (mm): 3.00 ±0.20	
Typ: Flat Mirror	
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000	
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.1	
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns	

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	
Reach 235: Konform	