



SCHOTT ZERODUR® $\lambda/10$ -Spiegel, 20 mm Durchm., Protected-Silver-Beschichtung



Produkt **#39-883** 3-4TAGE

- 1 + **€122,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€122,00
Stk. 6+
€97,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: ☐

ZERODUR®
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): 30
Dicke (mm): 3.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.1
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform