

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #33-438 3-4 Tage

- 1 + €147,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€147,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):
546

Bildfeld (mm):
1

Brennweite BW (mm):
8.00

Länge ohne Gewinde (mm):
41.70

Vergrößerung:
20X

Max. Durchmesser (mm): 25
Numerische Apertur NA: 0.40
Gewinde: RMS / 20.32mm x 36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 160mm
Typ: Achromatic
Schärfentiefe (µm): 4.98
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 18: 0.90
Betriebstemperatur (°C): +10 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz: Max 85% at 35°C with no condensation
Arbeitsabstand (mm): 0.8
Gewicht (g): 63.8
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Art: Finite Conjugate
Feldzahl: 20
Parfokallänge (mm): 42.5
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen