

# ZEISS A-Plan Objektiv, 20X

Mehr Produkte von [ZEISS](#)



ZEISS A-Plan Objectives



Produkt #13-817 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€323,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1+

€323,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Kompatible Deckglasdicke (mm):**  
0.17

**Bildfeld (mm):**  
1.15

**Brennweite BW (mm):**  
8.20

**Modellnummer:**  
421050-9900-000

**Länge ohne Gewinde (mm):**  
44.40

**Vergößerung:**  
20X

**Max. Durchmesser (mm):**  
30

**Numerische Apertur NA:**  
0.45

**Gewinde:**  
M27 x 0.75

**Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):**  
Focal Length: 164.50mm

**Typ:**  
Microscope Objective

**Typische Anwendungen:**  
Fluorescence, BrightField, Polarization-Optical DIC

**Auflösung (µm):**  
0.61

**Tiefenschärfe (µm):**  
1.36

**Betriebstemperatur (°C):**  
+10 to +40

**Feuchtigkeit bei Einsatz:**  
75% at 35°C

**Arbeitsabstand (mm):**  
0.46

**Gewicht (g):**  
130

**Wellenlängenbereich (nm):**  
480 - 650

**Art:**  
Infinity Corrected

**Hersteller:**  
ZEISS

**Feldzahl:**  
23

**Parfokallänge (mm):**  
45.06

**Immersionsflüssigkeit:**  
N/A

## Konformität mit Standards

**RoHS:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)