

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 20 mm Durchm. x 16 mm BW, NIR-I-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-890 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

1 €64,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€64,00
Stk. 11+
€56,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 20.00 +/-0.3
Effektive Brennweite EFL (mm): 16.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.63
Hintere Brennweite BFL (mm): 11.10
Substrat: ☐ Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: 5/3 x0.4; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 16.00
Randdicke ET (mm): 2.1
Mittendicke CT (mm): 8.00 ±0.20
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 20.0
Radius R₂ (mm): 80.0
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform