

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#36-167** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€32,00
Stk. 11+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):
16.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.625
Hintere Brennweite BFL (mm): 9.13
Substrat:  Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 17.77
Randdicke ET (mm): 3.21
Mittendicke CT (mm): 10.45 ±0.30
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 20.00
Radius R₂ (mm): ∞
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen