

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-174 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€39,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€39,50

Stk. 11+

€34,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
20.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
16.40 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.61

Hintere Brennweite BFL (mm): 11.30
Substrat:  Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 18.00
Randdicke ET (mm): 1.5
Mittendicke CT (mm): 6.40 ±0.20
Blende: 0.82
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 20.0
Radius R₂ (mm): 44.97
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform