

# Gepresste asphärische Kondensorlinse, 24 mm Durchm. x 15,4 mm BW, unbeschichtet



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-175 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€42,00**

+ WARENKORB

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Stk. 1-10                                                  |
| €42,00                                                     |
| Stk. 11+                                                   |
| €37,00                                                     |
| Mengenrabatte                                              |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a>                            |
| ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben |

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
24.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):  
15.40 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:  
0.78

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>9.90                                                                        |
| <b>Substrat:</b> <br>F4GT         |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±5                                                                              |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                   |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br>≤25                                                                          |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2<br>Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2                   |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>19.20                                                                             |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>2.9                                                                                   |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>8.90 ±0.20                                                                          |
| <b>Blende:</b><br>0.64                                                                                             |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                         |
| <b>Asphärendurchmesser (mm):</b><br>24.0                                                                           |
| <b>Radius R<sub>2</sub> (mm):</b><br>Plano                                                                         |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                                                                          |
| <b>Typ:</b><br>Condenser Lens                                                                                      |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 2000                                                                     |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                                                           |
| <b>Hinweis:</b><br><a href="#">Click here</a> for more information on the ISO 10110 surface quality specification. |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |