

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#15-681** 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€53,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€53,00

Stk. 11+

€47,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
24.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):  
18.00 @ 587.6nm

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.67                                                                              |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>11.20                                                                       |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Liba2000+</a>                                             |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±5                                                                              |
| <b>Beschichtung:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                                                               |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤ 1.75% @ 400 - 700nm                                       |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br>≤25                                                                          |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2<br>Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2                   |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>19.20                                                                             |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.5                                                                                   |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>10.40 ±0.20                                                                         |
| <b>Blende:</b><br>0.75                                                                                             |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                         |
| <b>Asphärendurchmesser (mm):</b><br>24.0                                                                           |
| <b>Radius R<sub>2</sub> (mm):</b><br>Plano                                                                         |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                                                                          |
| <b>Typ:</b><br>Condenser Lens                                                                                      |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                                      |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                                                           |
| <b>Hinweis:</b><br><a href="#">Click here</a> for more information on the ISO 10110 surface quality specification. |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |