

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



UV-NIR ND-Filter

Produkt #19-305 3-4 TAGE

-

1

+

€167,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€167,00
Stk. 6+
€149,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Optische Dichte OD:
2.5

Substrat: ☐

Fused Silica (Coming 7980)	
Beschichtung:	Metallic Based ND
Oberflächenqualität:	40-20
Dicke (mm):	3.00 ±0.10
Transmission (%):	0.3
Typ:	Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm):	190 - 1700
Freie Apertur (%):	80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V:	$\lambda/4$
Toleranz optische Dichte (%):	±10
Parallelität (Bogensekunden):	<5
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen