

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



UV-NIR ND-Filter

Produkt #19-306 3-4 TAGE



1



€266,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€266,00

Stk. 6+

€238,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
50.00 +0.0/-0.2

Optische Dichte OD:  
2.5

Substrat: ☐

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <a href="#">Fused Silica</a> (Coming 7980)                 |  |
| <b>Beschichtung:</b><br>Metallic Based ND                  |  |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                       |  |
| <b>Dicke (mm):</b><br>5.00 ±0.10                           |  |
| <b>Transmission (%):</b><br>0.3                            |  |
| <b>Typ:</b><br>Neutral Density Filter                      |  |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>190 - 1700                |  |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>80.00                         |  |
| <b>Transmittierte Wellenfront, P-V:</b><br>λ/4             |  |
| <b>Toleranz optische Dichte (%):</b><br>±10                |  |
| <b>Parallelität (Bogensekunden):</b><br><5                 |  |
| <b>Konformität mit Standards</b>                           |  |
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |  |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |  |