

TECHSPEC® Rechtwinkliges Nd:YAG-Prisma, 20 mm, $\lambda/20$, 355 nm V-Beschichtung



TECHSPEC Nd:YAG Laser Line $\lambda/20$ UV Fused Silica Right Angle Prisms

Produkt #37-626 3-4 TAGE



1



€348,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€348,00

Stk. 6+

€278,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
355

Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Länge Hypotenuse (mm): 28.30
Länge Katheten (mm): 20.00
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: R_{abs} <0.25% @ 355nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7.5 J/cm², 20ns, 20 Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen