

VIS/NIR-Faseroptikkollimator, 22,2 mm Apertur, FC



Produkt #17-569 3-4 TAGE



1



€510,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€510,00

Stk. 11+

€450,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
28.58

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Typ:

Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 190 - 1250
Aperturgröße: 22.2
Kompatible Faser-NA: 0.22
Stecker: FC
Faserdurchmesser (µm): 800 - 1000
Brennweite BW (mm): 38.00
Material Gehäuse: Stainless Steel
Länge (mm): 52.83
Hinweis: Compatible with #17-573 , #17-574 , & #17-575 Refocusing Assemblies
Betriebstemperatur (°C): -40 to 100

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen