

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #38-787

3-4 TAGE

-

1

+

€20,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€20,50

Stk. 11+

€18,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Uncoated

Toleranz Größe (mm):
±0.76

Größe (mm):
25.00 x 25.00

Kanten:

Cut Edges
Körnung: ☐ 600
Substrat: ☐ Float Glass
Dicke (mm): 1.60
Typ: Ground Glass Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Breite (mm): 25.00
Hinweis: Sandblasted on first surface
Länge (mm): 25.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform