


TECHSPEC®

SCHOTT ZERODUR® $\lambda/10$ -Spiegel, 25 x 25 mm, Enhanced-Aluminium-Beschichtung



Produkt **#39-853** [KONTAKT](#)

- 1 + **€109,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€109,00

Stk. 6+
€87,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: ☐
[ZERODUR®](#)

Rückseite:

Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Größe (mm): 25.0 x 25.0 +0.00/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): 30
Dicke (mm): 4.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Länge (mm): 25.00
Breite (mm): 25.00
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.1
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform