

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



22mm CAC-Mount Longpass Glass Color Filter

Produkt #13-026 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕

 €93,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€93,00

Stk. 10+

€83,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 ±0.38

Freie Apertur CA (mm):
22.0

cut-off Position λ_c (nm):
320±6

Grenzwellenlänge (nm): 320.00
Dichte (g/cm³): 2.51
Glas-/Filternummer: SCHOTT N-WG320
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 470.00
Spektrale Transmission t_p (%): 92
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 280.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 563.00
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Substratdicke (mm): 3.00 ±0.2
Gewindeart: C-Mount
Gesamtlänge (mm): 20.3
Fassungsdurchmesser (mm): 30.0
Verwendeter Filter: #46-420
Verwendete Fassung: #56-353

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen