

TECHSPEC®

SCHOTT ZERODUR® $\lambda/10$ -Spiegel, 25 x 25 mm, Protected-Silver-Beschichtung



Produkt #39-911 3-4 Tage

-

1

+

€129,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€129,00
Stk. 6+
€103,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat:

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 20-10
Größe (mm): 25.0 x 25.0 +0.00/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): 30
Dicke (mm): 4.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Länge (mm): 25.00
Breite (mm): 25.00
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.1
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform