

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #12-646

KONTAKT



1



€295,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€295,00

Stk. 11+

€247,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0 ±20

Freie Apertur CA (mm):
23 x 23

Beschichtung:
BBAR (400-700nm)

Auslöschungsverhältnis:

348:1 @ 450nm
885:1 @ 550nm
1229:1 @ 650nm

Substrat: [Coming Eagle XG](#)

Länge (mm):
25.00

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +200

Größe (mm):
25.0 x 25.0

Oberflächenqualität:
80-50

Dicke (mm):
0.70

Toleranz Dicke (mm):
±0.07

Transmission (%):
87

Transmissionstoleranz (%):
±2.5 @ 420 - 700nm

Typ:
Linear Polarizer

Toleranz Größe (mm):
±0.2

Aufbau:
Wire Grid

Thermische Ausdehnung:
31.7 x 10-7/°C

Toleranz Ausrichtung (°):
±1.0

Hinweis:
When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)

Wellenlängenbereich (nm):
420 - 700

Breite (mm):
25.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 224:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)