

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Mounted MgF₂ Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #12-998 AUSVERKAUFT 3-4 TAGE

-

1

+

€61,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€61,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Blende:
2

Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Plano-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm): 46.75
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 22.0
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 1.68
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): 25.84
Oberflächenqualität: 40-20
Linse inklusive: #32-478
Verwendete Fassung: #56-353
Fassungsdurchmesser (mm): 30.0
Tubuslänge (mm): 16.3
Gesamtlänge (mm): 20.3
Gewindeart: C-Mount
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen